

Технический паспорт

Контргайка, резьба PG

Артикульный номер: 2091097



Контргайки, часть М в соответствии с DIN 46320 с резьбой PG в соответствии с DIN 40430.

* Цены согласно DEL



CuZn
37

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2091097
Тип	169 MS PG 9
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	PG9
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,26 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0069 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Контргайка, резьба PG

Артикульный номер: 2091097



Размеры



Размер E	20 мм
Размер L	2,8 мм

Технические характеристики

Резьба	Pg_9
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы/PG	9
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	18