

Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, с резьбой для шурупов
Артикульный номер: 5227151



- для крепления плоских проводников до FL 30;
- с резьбой для шурупов;
- основание из ковкого чугуна, оцинкованного методом горячего погружения;
- перемычка и болты из стали, оцинкованной методом горячего погружения.

SG	Стальное литье
F	огневое цинкование

Исходные данные


Артикульный номер	5227151
Тип	176 A 150
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OBO
Размер	150mm
Материал	Стальное литье
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	13,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2653 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, с резьбой для шурупов
Артикульный номер: 5227151



Размеры



Длина	150 мм
Размер Н	150 мм

Технические характеристики

Вид крепления: держатель	mit Spitze Holzschraubgewinde
Вид крепления провода	с резьбовой скобой
Использование во взрывоопасной зоне	да
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Размеры провода	8-10 мм круглый
Посадка	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Ковкий чугун
Материал нижней части	Ковкий чугун
Материал мостика	Ковкий чугун