

# Технический паспорт

Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, для крепления с помощью винта и дюбеля  
Артикульный номер: 5207901



- с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием  $\varnothing$  7 мм;
- из нержавеющей стали (V2A);
- с предварительно установленным шурупом 5x60 и полимерным дюбелем 8x40.

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

## Исходные данные


Артикульный номер	5207901
Тип	177 20 VA B-HD
Обозначение 1	Держатель провода
Обозначение 2	для круглого провода
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1366 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, для крепления с помощью винта и дюбеля  
Артикульный номер: 5207901



## Размеры



## Технические характеристики

Вид крепления: держатель	с дюбелем
Вид крепления провода	со скобой
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Размеры провода	8 mm rund
Высота монтажа	20 мм
Посадка	Rd 8 мм