

# Технический паспорт

Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм  
Артикульный номер: 5207339



- с внутренней резьбой M6 или сквозным отверстием Ø 5 мм;
- из нержавеющей стали (V2A).

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

## Исходные данные

Артикульный номер	5207339
Тип	177 20 VA M6
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	2,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0959 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм  
Артикульный номер: 5207339



## Размеры



## Технические характеристики

Вид крепления: держатель	Bohrung mit M-Gewinde
Вид крепления провода	с пружинной скобой
Метрическая резьба	6
Размеры провода	8 mm rund
Высота монтажа	20 мм