

Технический паспорт

Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 7 мм
Артикульный номер: 5207347



- С внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм
- Из высококачественной нержавеющей стали (V2A)

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные


Артикульный номер	5207347
Тип	177 20 VA M8
Обозначение 1	Держатель провода
Обозначение 2	для круглого провода
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	1,838 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,093 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 7 мм
Артикульный номер: 5207347



Размеры



Технические характеристики

Вид крепления: держатель	Bohrung mit M-Gewinde
Вид крепления провода	с пружинной скобой
Метрическая резьба	8
Размеры провода	8 mm rund
Высота монтажа	20 mm
Посадка	Rd 8 mm