


Технический паспорт

Универсальный держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, медного цвета
Артикульный номер: 5207754



- с внутренней резьбой M8 для навинчивания и со сквозным отверстием для шурупов;
- цвет: медь;
- устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C.

РА Полиамид

Исходные данные


Артикульный номер	5207754
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OBO
Размер	30mm
Цвет	медный
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,784 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Универсальный держатель для круглых
проводников Rd 8-10 мм, медного цвета
Артикульный номер: 5207754



Размеры



Технические характеристики

Вид крепления: держатель	Bohrung mit M-Gewinde
Вид крепления провода	со скобой
Метрическая резьба	8
Размеры провода	8-10 мм круглый
Высота монтажа	30 мм
Материал держателя	Полиамид
Материал нижней части	Полиамид
Материал мостика	Полиамид