

Технический паспорт

Высокий безболтовой держатель, для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм
Артикульный номер: 5207342



- с внутренней резьбой M6 или сквозным отверстием Ø 5 мм;
- из нержавеющей стали (V2A).

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные


Артикульный номер	5207342
Тип	177 35 VA M6
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	2,68 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1331 кг CO _{2e} / 1 Шт.

Технический паспорт

Высокий безболтовой держатель, для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм
Артикульный номер: 5207342



Размеры



Размер G | M6 мм

Технические характеристики

Вид крепления: держатель	Bohrung mit M-Gewinde
Вид крепления провода	с пружинной скобой
Метрическая резьба	6
Размеры провода	8 mm rund
Высота монтажа	35 мм
Посадка	Rd 8 мм