


Технический паспорт

Контактная пластина для шины 1801 VDE

Артикульный номер: 5015804



- 10 x 10 мм, из никелированной латуни;
- 1801 KL1: 14 элементов;
- 1801 KL2: 28 элементов;
- 1801 KL3: 42 элемента.

CuZn
37 Латунь

Исходные данные

Артикульный номер	5015804
Тип	1801 KL2
Обозначение 1	Клеммная шина
Обозначение 2	д.шины уравнивания потенциалов
Производитель	OBO
Размер	430mm
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	36 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,9785 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	430 мм
Ширина	10 мм
Высота	10 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Гибкость	нет
Сечение клеммной колодки	100 мм ²
единица шкалы(градуировки) TE (10 mm)	28
С покрытием оловом	нет