


# Технический паспорт

## Контактная пластина для шины 1801 VDE

Артикульный номер: 5015812

**OBO**  
BETTERMANN



- 10 x 10 мм, из никелированной латуни;
- 1801 KL1: 14 элементов;
- 1801 KL2: 28 элементов;
- 1801 KL3: 42 элемента.

**CuZn**  
37      Латунь

### Исходные данные

Артикульный номер	5015812
Тип	1801 KL3
Обозначение 1	Клеммная шина
Обозначение 2	д.шины уравнивания потенциалов
Производитель	ОВО
Размер	645мм
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	54 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,5024 кг CO2e / 1 Шт.

### Размеры



Длина	645 мм
Ширина	10 мм
Высота	10 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Гибкость	нет
Сечение клеммной колодки	100 мм <sup>2</sup>
единица шкалы(градуировки) TE (10 mm)	42
С покрытием оловом	нет