

# Технический паспорт

Скоба для системы уравнивания потенциалов и заземления, А4

Артикульный номер: 5016096



- с 2 монтажными отверстиями Ø 11 мм;
- 1805/2: с 4 монтажными отверстиями;
- 1805/4: с 8 монтажными отверстиями;
- 1805/6: с 12 монтажными отверстиями.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

## Исходные данные

Артикульный номер	5016096
Тип	1805 2 VA
Обозначение 1	Блок заземления
Обозначение 2	для 2 соединительных линий
Производитель	OVO
Размер	200mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	54,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,7153 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Скоба для системы уравнивания потенциалов и заземления, А4

Артикульный номер: 5016096



## Размеры



Длина	200 мм
Размер А	110 мм
Размер В	51 мм
Размер G	155 мм
Размер L	200 мм

## Технические характеристики

Вид аксессуаров	Заземляющий блок
-----------------	------------------