


# Технический паспорт

## Клемма заземления для стальной арматуры

Артикульный номер: 5014468



- для соединения стальной арматуры диаметром 8-14 мм и плоских проводников FL 30 x 5;
- простой монтаж благодаря открытому продольному отверстию;
- возможен подвес с боковой стороны.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	5014468
Тип	1814 FT
Обозначение 1	Клемма заземления VARIO
Обозначение 2	для арматуры
Производитель	OBO
Размер	50x40x70
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	19,87 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,5934 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Клемма заземления для стальной арматуры

Артикульный номер: 5014468



## Размеры



## Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	N/50 кА
Подходит для соединения	Прочее
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	7,3 кА
Посадка	FL30x5 x Rd8-14 мм