

Технический паспорт

Клемма заземления

Артикульный номер: 5014477



- для стальной арматуры с диаметром 16-37 мм, а также круглых и плоских проводников;
- быстрая установка благодаря сквозному продольному отверстию и при помощи всего одного болта M10;
- вращающаяся прижимная пластина из металла для простого и надежного монтажа.



St Сталь

Исходные данные

Артикульный номер	5014477
Тип	1814 ST D37
Обозначение 1	Клемма заземления VARIO
Обозначение 2	для арматуры 16-37мм
Производитель	OBO
Размер	61x46x88
Материал	Сталь
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	30 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,0445 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Клемма заземления

Артикульный номер: 5014477



Размеры



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Универсальная соединительная клемма
Токопроводящая способность	N/100 кА
Подключение заземления, диаметр	20-30 mm
Подходит для соединения	Прочее
Посадка	FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37 mm