

# Технический паспорт

## Пластинчатый заземлитель

Артикульный номер: 5009235



- со стальной полосой FL30 x 3,5 3 м;
- с 2 сквозными отверстиями Ø 11.

**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	5009235
Тип	1816 F-1000X1000
Обозначение 1	Пластина заземления
Производитель	OBO
Размер	1000x1000x3
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2700 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	54,6921 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Пластинчатый заземлитель

Артикульный номер: 5009235



### Размеры



Длина	1 000 мм
Ширина	1 000 мм
Размер В	1 000 мм
Размер L	1 000 мм

### Технические характеристики

Соединительная накладка, длина	3
-----------------------------------	---