


Технический паспорт

Соединительная клемма для круглых проводников

Артикульный номер: 5012015



- для соединения круглых проводников Rd 8-10;
- с 1 шестигранным болтом M12 x 40, 1 шестигранной гайкой M12 и 1 пружинной шайбой из нержавеющей стали.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5012015
Тип	1818
Обозначение 1	Соединительная клемма
Производитель	OBO
Размер	50x40x16
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	17,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4557 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Технический паспорт

Соединительная клемма для круглых проводников

Артикульный номер: 5012015



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	N/50 кА
Посадка	Rd 8-10 мм