

# Технический паспорт

Ударный наконечник для стержней заземления ST и BP

Артикульный номер: 3041212



Подходит для стержней заземления ST и BP.



SG

Стальное литье

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер                             | 3041212                               |
| Обозначение 1                                 | Наконечник стержня заземления         |
| Обозначение 2                                 | для заземлителя                       |
| Производитель                                 | OBO                                   |
| Размер                                        | 20mm                                  |
| Материал                                      | Стальное литье                        |
| Поверхность                                   | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности                          | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи                   | 5                                     |
| Единица расхода                               | Шт.                                   |
| Масса                                         | 3,768 кг                              |
| Единица веса                                  | кг/100 шт.                            |
| Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот | 0,008 кг COe / 1 Шт.                  |


# Технический паспорт

Ударный наконечник для стержней заземления ST и BP

Артикульный номер: 3041212



## Размеры



## Технические характеристики

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Исполнение                 | Ударный наконечник |
| Bauform Tiefenerder        | BP стандартное     |
| для глубинного заземлителя | 20 мм              |