

# Технический паспорт

## Ударный наконечник для стержней заземления ОМЕХ

Артикульный номер: 3041255



- подходит для стержней заземления ОМЕХ.



**SG** Стальное литье

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	3041255
Тип	1819 25
Обозначение 1	Наконечник стержня заземления
Обозначение 2	для заземлителя ОМЕХ
Производитель	ОВО
Размер	25mm
Материал	Стальное литье
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	4,718 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1337 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Ударный наконечник для стержней заземления ОМЕХ

Артикульный номер: 3041255

**OBO**  
BETTERMANN

## Размеры



## Технические характеристики

Исполнение Bauform Tiefenerder для глубинного заземлителя	Ударный наконечник ОМЕХ 25 мм
---	-------------------------------------