

Технический паспорт

Клейкая основа для держателя, с клеевой подушечкой

Артикульный номер: 5207266



- с резьбовыми цапфами M8;
- для крепления держателей с внутренней резьбой M8;
- для наклеивания на бетон, сталь или ровные основания;
- не подходит для шероховатых поверхностей (штукатурка, дерево, битумные ленты);
- установка при $> +15^{\circ}\text{C}$ на очищенное основание;
- для проведения провода, не применяется на кровле;
- может применяться на кровле с полимерным уплотнителем только при наличии разрешения от ответственного строительного предприятия.

РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	5207266
Тип	194 K
Обозначение 1	Розетка с клейким основанием
Обозначение 2	с клейкой лентой
Производитель	OBO
Размер	M8
Цвет	серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	0,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,024 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Клейкая основа для держателя, с клеевой подушечкой

Артикульный номер: 5207266



Размеры



Технические характеристики

Вид аксессуаров	Цоколь
Резьба	M8