

Технический паспорт

Двойной нажимной фиксатор

Артикульный номер: 2197855



Нажимной фиксатор для крепления проводов и труб к стене и потолку, а также для укладки гибких труб на бетонном и бесшовном полу. Двойные нажимные фиксаторы заменяют скобы с гвоздём в бетоне и в газобетоне. Преимущество нажимных фиксаторов в том, что их нужно просто вставить в отверстие. Дюбели и винты не требуются.



РА

Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2197855
Тип	1974 2X4-12
Обозначение 1	Нажимной фиксатор
Обозначение 2	двойной
Производитель	OBO
Размер	4-12mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,128 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0073 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Двойной нажимной фиксатор

Артикульный номер: 2197855



Размеры



Технические характеристики

Количество кабелей/труб	2
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	Штекерное крепление
Глубина отверстия	40 мм
Диаметр отверстия, мин.	6 мм
Разрушающая нагрузка бетона V25	90 N
Не содержит галогенов	да
Диапазон зажима D макс.	12 мм
Диапазон зажима D мин.	4 мм