

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO



Артикульный номер: 2227223

Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP Полипропилен

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 2227223 |
| Тип | 2004 18 LGR |
| Обозначение 1 | Скоба с гвоздем ISO |
| Производитель | OBO |
| Размер | 4mm, L18 |
| Цвет | светло-серый; RAL 7035 |
| Материал | Полипропилен |
| Минимальная единица продажи | 200 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 0,057 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,0021 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2227223



Размеры



| | |
|----------|--------|
| Размер B | 6 мм |
| Размер H | 6,1 мм |
| Размер L | 9,6 мм |

Технические характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Двойная скоба | нет |
| Форма для кабеля диаметром | круглый (для провода круглого сечения) |
| для гвоздя диаметром | 4 мм |
| для гвоздя диаметром | 2,0x18 |
| Закаленная поверхность | да |
| Не содержит галогенов | да |
| С гвоздем | да |
| Длина гвоздя | 18 мм |
| Ударпрочность | нет |
| Прозрачный | нет |
| Стопор трубы | нет |