

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2225220



Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP

Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2225220
Тип	2004 18 RW
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	4mm, L18
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	200
Единица расхода	Шт.
Масса	0,057 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0021 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO



Артикульный номер: 2225220

Размеры



Размер B	6 мм
Размер H	6,1 мм
Размер L	9,6 мм

Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма для кабеля диаметром	круглый (для провода круглого сечения)
для гвоздя диаметром	4 мм
Закаленная поверхность	2,0x18
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	18 мм
Ударопрочность	нет
Стопор трубы	нет