

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2225425



Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP

Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2225425
Тип	2006 35 RW
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	6mm, L35
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,113 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0036 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO



Артикульный номер: 2225425

Размеры



Размер B	8 мм
Размер H	8,1 мм
Размер L	12,5 мм

Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма	круглый (для провода круглого сечения)
для кабеля диаметром	6 мм
для гвоздя диаметром	2,0x35
Закаленная поверхность	да
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	35 мм
Ударопрочность	нет
Стопор трубы	нет