

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2227630



Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2227630
Тип	2008 45 LGR
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	8mm, L45
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,148 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,005 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2227630



Размеры



Размер В	8 мм
Размер Н	10,6 мм
Размер L	15 мм

Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма для кабеля диаметром	круглый (для провода круглого сечения)
для гвоздя диаметром	8 мм
Закаленная поверхность	2,0x45
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	45 мм
Ударпрочность	нет
Прозрачный	нет
Стопор трубы	нет