

# Технический паспорт

## Крепежная скоба с гвоздем ISO



Артикульный номер: 2225727

Скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP Полипропилен

### Исходные данные

Артикульный номер	2225727
Тип	2009 35 RW
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	9mm, L35
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,131 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0043 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2225727



### Размеры



Размер B	8 мм
Размер H	11,6 мм
Размер L	16,1 мм

### Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма для кабеля диаметром	круглый (для провода круглого сечения)
для гвоздя диаметром	9 мм
Закаленная поверхность	2,0x35
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	35 мм
Ударпрочность	нет
Стопор трубы	нет