

# Технический паспорт

## Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2227800



Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP Полипропилен

### Исходные данные

Артикульный номер	2227800
Тип	2010 25 LGR
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	10mm, L25
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,122 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0044 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2227800



### Размеры



Размер B	8 мм
Размер H	12,7 мм
Размер L	17,7 мм

### Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма для кабеля диаметром	круглый (для провода круглого сечения)
для гвоздя диаметром	10 мм
Закаленная поверхность	2,0x25
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	25 мм
Ударпрочность	нет
Прозрачный	нет
Стопор трубы	нет