

Технический паспорт

Крепежная скоба

Артикульный номер: 2232235



Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2232235
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	10mm, L25
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,123 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба

Артикульный номер: 2232235



Размеры



Размер B	8 мм
Размер H	12,7 мм
Размер L	17,7 мм

Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма для кабеля диаметром	круглый (для провода круглого сечения)
для гвоздя диаметром	10 мм
Закаленная поверхность	2,0x25
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	25 мм
Ударпрочность	нет
Прозрачный	нет
Стопор трубы	нет