

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO



Артикульный номер: 2228211

Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2228211
Тип	2016 40 LGR
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	16mm, L40
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,402 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0121 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO



Артикульный номер: 2228211

Размеры



Размер B	12 мм
Размер H	20 мм
Размер L	26 мм

Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма для кабеля диаметром	круглый (для провода круглого сечения)
для гвоздя диаметром	16 мм
Закаленная поверхность	2,0x40
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	40 мм
Ударпрочность	нет
Прозрачный	нет
Стопор трубы	нет