

Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2228300



Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2228300
Тип	2018 40 LGR
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	18mm, L40
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	0,548 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт




Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2228300



Размеры

Размер B	13 мм
Размер H	22 мм
Размер L	28 мм



Технический паспорт

Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2228300



Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма	круглый (для провода круглого сечения)
для кабеля диаметром	18 мм
для гвоздя диаметром	2,0x40
Закаленная поверхность	да
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	40 мм
Ударопрочность	нет
Прозрачный	нет
Стопор трубы	нет