

# Технический паспорт

## Крепежная скоба с гвоздем ISO



Артикульный номер: 2228319

Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP Полипропилен

### Исходные данные

Артикульный номер	2228319
Тип	2018 50 LGR
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	18mm, L50
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	0,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0162 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2228319



### Размеры



Размер B	13 мм
Размер H	22 мм
Размер L	28 мм

### Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма для кабеля диаметром	круглый (для провода круглого сечения)
для гвоздя диаметром	18 мм
Закаленная поверхность	2,5x50
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	50 мм
Ударпрочность	нет
Прозрачный	нет
Стопор трубы	нет