

# Технический паспорт

## Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2226405



Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция



PP полипропилен

### Исходные данные

Артикульный номер	2226405
Тип	2020 40 RW
Обозначение 1	Скоба с гвоздем ISO
Производитель	OBO
Размер	20mm, L40
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	0,419 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт




## Крепежная скоба с гвоздем ISO



Артикульный номер: 2226405

### Размеры

Размер B	14 мм
Размер H	24,5 мм
Размер L	31 мм



# Технический паспорт

## Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикульный номер: 2226405



### Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма	круглый (для провода круглого сечения)
для кабеля диаметром	20 мм
для гвоздя диаметром	2,0x40
Закаленная поверхность	да
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	да
Длина гвоздя	40 мм
Ударопрочность	нет
Стопор трубы	нет