

# Технический паспорт

## Скоба Haft-Clip

Артикульный номер: 2228734



Скоба Haft-Clip, для крепления на провод



PP

полипропилен

### Исходные данные

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Артикульный номер           | 2228734                |
| Тип                         | 2026 35 LGR            |
| Обозначение 1               | Скоба                  |
| Производитель               | OBO                    |
| Размер                      | 7-12mm, L35            |
| Цвет                        | светло-серый; RAL 7035 |
| Материал                    | Полипропилен           |
| Минимальная единица продажи | 100                    |
| Единица расхода             | Шт.                    |
| Масса                       | 0,135 кг               |
| Единица веса                | кг/100 шт.             |

# Технический паспорт




## Скоба Haft-Clip

Артикульный номер: 2228734



### Размеры

|          |         |
|----------|---------|
| Размер B | 8,3 мм  |
| Размер H | 10,1 мм |
| Размер L | 19,1 мм |



# Технический паспорт

Скоба Haft-Clip

Артикульный номер: 2228734



## Технические характеристики

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Двойная скоба                | нет                                    |
| Форма                        | круглый (для провода круглого сечения) |
| Для кабеля с макс. диаметром | 12 мм                                  |
| Для кабеля с мин. диаметром  | 7 мм                                   |
| для гвоздя диаметром         | 2 x 35                                 |
| Закаленная поверхность       | да                                     |
| Не содержит галогенов        | да                                     |
| С гвоздем                    | да                                     |
| Длина гвоздя                 | 35 мм                                  |
| Ударопрочность               | да                                     |
| Стопор трубы                 | нет                                    |