

Технический паспорт

Групповое крепление-захват GRIP 10

Артикульный номер: 2205384



Групповое крепление-захват для универсального применения с крепежными отверстиями Ø 6 мм, подходит для настенного и потолочного монтажа. Запрессованный крепежный элемент можно закреплять с помощью забивного дюбеля или пневмоустройства для забивания гвоздей. Рекомендованное расстояние для крепления при полной загрузке составляет 50-60 см.
Вместимость:
2031/10 макс. 10 проводов NYM 3 x 1,5 мм²



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2205384
Обозначение 1	Групповое крепление-захват
Обозначение 2	с установочным контуром
Производитель	OBO
Размер	10x NYM3x1,5
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,41 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Групповое крепление-захват GRIP 10

Артикульный номер: 2205384



Размеры



Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5	10
Огнестойкое исполнение	нет
Разрушающая нагрузка	0,32 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
С дюбелем	нет