

# Технический паспорт

Кабельный зажим с забивным дюбелем, для 8 проводов

Артикульный номер: 2204800



С предварительно установленным забивным дюбелем диаметром 6 мм.  
Необходимая глубина отверстий 50 мм. Высота зажима: 9 мм, с распоркой - 13 мм.

Диаметр крепежного отверстия 6 мм.  
2032/SD для макс. 8 проводов NYM 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>



PA Полиамид

## Исходные данные

Артикульный номер	2204800
Тип	2032 SD
Обозначение 1	Кабельный зажим
Производитель	OVO
Размер	1x8 NYM3x1,5
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,791 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0821 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Кабельный зажим с забивным дюбелем, для 8 проводов

Артикульный номер: 2204800



## Размеры



## Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5	8
Огнестойкое исполнение	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
С дюбелем	да