

Технический паспорт

Кабельный зажим, для 16 проводов, под газовый монтажный пистолет

Артикульный номер: 2205053



Чем быстрее, тем лучше - это относится также при монтаже под потолком. Кабельные зажимы OVO облегчают прокладку кабелей и проводов под потолком. Прежде всего в областях, где важен каждый сантиметр, кабельные зажимы OVO являются идеальным вариантом. Монтаж осуществляется при помощи забивного дюбеля М6. Расположенная сверху ударная поверхность гарантирует высокую точность забивного винта. После монтажа кабель бросается одним движением руки как "лассо" под скобу - и дело сделано. Кабельный зажим состоит из полиамида.

2033 макс. для 16 проводов NYM 3 x 1,5 мм²



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2205053
Обозначение 1	Кабельный зажим
Обозначение 2	соединяемый
Производитель	OVO
Размер	2x8 NYM3x1,5
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	2,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельный зажим, для 16 проводов, под газовый
монтажный пистолет

Артикульный номер: 2205053



Размеры



Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5	16
Огнестойкое исполнение	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
С дюбелем	нет