


# Технический паспорт

## Распорка

Артикульный номер: 2205092



Для увеличения высоты зажима на кабельном зажиме с 9 до 13 мм фиксации проводов большого сечения; из противоударного полистирола.



PS

Полистирол

### Исходные данные

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Артикульный номер                              | 2205092                |
| Тип                                            | 2033 D 25x19           |
| Обозначение 1                                  | Распорка               |
| Обозначение 2                                  | для кабельного захвата |
| Производитель                                  | OBO                    |
| Размер                                         | 25,5x19x4mm            |
| Цвет                                           | светло-серый; RAL 7035 |
| Материал                                       | Полистирол             |
| Минимальная единица продажи                    | 100                    |
| Единица расхода                                | Шт.                    |
| Масса                                          | 0,173 кг               |
| Единица веса                                   | кг/100 шт.             |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 0,0076 кг COe / 1 Шт.  |


# Технический паспорт

## Распорка

Артикульный номер: 2205092



### Размеры



|          |      |
|----------|------|
| Размер h | 4 мм |
|----------|------|

### Технические характеристики

|                        |      |
|------------------------|------|
| Фасеточный             | нет  |
| Закаленная поверхность | нет  |
| Не содержит галогенов  | да   |
| Внутренний диаметр     | 7 мм |
| Прочность материала    | 4 мм |
| Аксессуары             | да   |
| Запасная деталь        | нет  |