


Технический паспорт

Кабельный зажим с забивным дюбелем, для 16 проводов

Артикульный номер: 2204878



С предварительно установленным забивным дюбелем диаметром 6 мм.
Необходимая глубина отверстий 50 мм.
Высота зажима: 9 мм, с распоркой - 13 мм.
Диаметр крепежного отверстия 6 мм.
2033/SD для макс. 16 проводов NYM 3 x 1,5 мм²




PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2204878
Тип	2033 SD SP
Обозначение 1	Кабельный зажим
Обозначение 2	Макси-упаковка
Производитель	OVO
Размер	2x8 NYM3x1,5
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2,515 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1098 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Технический паспорт

Кабельный зажим с забивным дюбелем, для 16 проводов

Артикульный номер: 2204878



Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5	16
Огнестойкое исполнение	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
С дюбелем	да