

Технический паспорт

Кабельный зажим, для 16 проводов



Артикульный номер: 2204983



Кабельный зажим для универсального применения, например, для монтажа кабеля в промежуточных перекрытиях и перегородках.

Высота зажима: 9 мм, с распоркой - 13 мм.

Крепежное отверстие диаметром 6 мм.
Зажим серого цвета является огнестойким, предусмотрен для монтажа в промежуточных перекрытиях.

Зажим изготовлен из термопластичного полиэстера серого цвета (RAL 7030), огнестойкое исполнение согласно DIN VDE 0471/DIN МЭК 695 части 2-1, температура тестирования: 960°C.

Категория V-O согласно UL 94, не содержит галогенов.

Высота зажима: 9 мм, с распоркой - 13 мм.

Диаметр крепежного отверстия 6 мм.
2033 для макс. 16 проводов NYM 3 x 1,5 мм²




PA

Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2204983
Тип	2033 SP
Обозначение 1	Кабельный зажим
Обозначение 2	Макси-упаковка
Производитель	OBO
Размер	2x8 NYM3x1,5
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2,077 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0857 кг CO ₂ / 1 Шт.

Размеры



Технический паспорт

Кабельный зажим, для 16 проводов

Артикульный номер: 2204983



Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5	16
Огнестойкое исполнение	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
С дюбелем	нет