

# Технический паспорт

## Кабельный зажим, для 10 проводов

Артикульный номер: 2205041



Кабельный зажим для универсального применения, например, для монтажа кабеля в промежуточных перекрытиях и перегородках.

Высота зажима 9 мм с дистанционным элементом 13 мм.

Крепёжное отверстие диаметром 6 мм  
Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034 для макс. 10 проводов NYM 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>




PA Полиамид

### Исходные данные

Артикульный номер	2205041
Обозначение 1	Кабельный зажим
Производитель	OBO
Размер	2x5 NYM3x1,5
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,169 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры



### Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5	10
Огнестойкое исполнение	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
С дьюбелем	нет