


Технический паспорт

Кабельный зажим, для 10 проводов

Артикульный номер: 2204991



Кабельный зажим для универсального применения, например, для монтажа кабеля в промежуточных перекрытиях и перегородках.

Высота зажима 9 мм с дистанционным элементом 13 мм.

Крепёжное отверстие диаметром 6 мм
2034 для макс. 10 проводов NYM 3 x 1,5 мм²




PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2204991
Тип	2034 SP
Обозначение 1	Кабельный зажим
Обозначение 2	Макси-упаковка
Производитель	OBO
Размер	2x5 NYM3x1,5
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,169 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0492 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Технический паспорт

Кабельный зажим, для 10 проводов

Артикульный номер: 2204991



Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5	10
Огнестойкое исполнение	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
С дюбелем	нет