

# Технический паспорт

Стержень заземления, суженный и частично  
изолированный

Артикульный номер: 5430062



- с наконечником 16 мм и выступом 10 мм;
- с установленным термоусадочным шлангом (защита от коррозии).

<b>St</b>	Сталь
<b>F</b>	огневое цинкование

## Исходные данные

Артикульный номер	5430062
Тип	204 KS-2500
Обозначение 1	Провод заземления
Обозначение 2	с присоединительной шиной
Производитель	OVO
Размер	2500mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	310 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Стержень заземления, суженный и частично  
изолированный

Артикульный номер: 5430062



## Размеры



Длина	2 500 мм
Размер L	1 500 мм

# Технический паспорт

Стержень заземления, суженный и частично  
изолированный

Артикульный номер: 5430062



## Технические характеристики

С отверстиями для подключения	нет
Номинальный размер Ø	16/10 мм
Суженный	да