

# Технический паспорт

## DIN-рейка, неперфорированная GTP

Артикульный номер: 1115421



Монтажная рейка 35 x 15 мм согласно DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50045), но с толщиной материала 1,5 мм.




**St** Сталь

**GTP** Гальванически оцинкованный, прозрачный пассивированный

### Исходные данные

Артикульный номер	1115421
Тип	2069 15 1.5 GTP
Обозначение 1	Монтажная шина
Обозначение 2	неперфорированный, толщ 1,5 мм
Производитель	OBO
Размер	2000x35x15
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	66 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,1921 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр

### Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	35 мм
Высота	15 мм

# Технический паспорт

## DIN-рейка, неперфорированная GTP

Артикульный номер: 1115421



### Технические характеристики

Исполнение	неперф.
Конструкция шин	Монтажная рейка DIN EN 60715
Связка	20 м
Форма отверстия (ETIM)	без
Прочность материала	1,5 мм