

# Технический паспорт

Винтовая дистанционная скоба, универсальная

Артикульный номер: 1380427



С резьбой М6  
Универсальная скоба с большим диапазоном зажима.

CE

St Сталь

G гальванически оцинкованный

## Исходные данные

Артикульный номер	1380427
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением М6
Производитель	OBO
Размер	30-44mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	5,99 кг
Единица веса	кг/100 шт.
OBO_CO2_Fußabdruck_80556	0,142 kg COe / 1 Stück


# Технический паспорт

Винтовая дистанционная скоба, универсальная

Артикульный номер: 1380427



## Размеры



Длина	79 мм
Ширина	16 мм
Размер A	79 мм
Размер B	64 мм
Размер b	18 мм
Размер D	44 мм
Размер d мин.	44 мм
Размер H	8 мм
Размер L	79 мм
Размер t1 (мм)	2
Размер t2 (мм)	2
Размер x	15 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	нет
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	M6 мм
Прочность материала	2 мм
Винт	M5 x 22
Диапазон зажима D макс.	44 мм
Диапазон зажима D мин.	30 мм
Устойчив к УФ	да