

Технический паспорт

Потолочный крюк

Артикульный номер: 3460061



Потолочный крючок М6



CE

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3460061
Тип	2081 К М6
Обозначение 1	Потолочные крючки
Производитель	OBO
Размер	М6
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,899 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0245 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт


Потолочный крюк

Артикульный номер: 3460061



Размеры

Длина	27,5 мм
-------	---------



Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	0,65 кН
Резьба	M6
Длина резьбы	9 мм
Диаметр крючка	9 мм