

Технический паспорт

Потолочный крюк

Артикульный номер: 3460169



Потолочный крючок М6



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3460169
Тип	2081 М6 G
Обозначение 1	Потолочные крючки
Производитель	OBO
Размер	М6
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,257 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,039 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Потолочный крюк

Артикульный номер: 3460169



Размеры



Длина	34 мм
-------	-------

Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	0,8 кН
Резьба	M6
Длина резьбы	9 мм
Диаметр крючка	13 мм