

Технический паспорт

Подвесной зажим

Артикульный номер: 3462080



Подвесной зажим M8



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3462080
Тип	2083 M8 G
Обозначение 1	Подвесной зажим
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,09 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0212 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Подвесной зажим

Артикульный номер: 3462080



Размеры



Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	1,7 кН
Резьба	M8