

Технический паспорт

Подвесная петля

Артикульный номер: 3464067



Проушина М6



CE

Zn

Литье из цинкового сплава под давлением

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3464067
Тип	2085 М6 G
Обозначение 1	Подвесная петля
Производитель	OBO
Размер	M6
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1822 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

Размер b	8 мм
Размер BØ	15 мм
Размер D	40 мм
Диаметр d	24 мм
Размер L	44,5 мм

Технический паспорт

Подвесная петля

Артикульный номер: 3464067



Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	1,1 кН
Метрическая резьба	6