

Технический паспорт

Профильный стержень заземления с соединительной накладкой

Артикульный номер: 5003024



- крестообразное сечение 50 x 50 x 3 мм;
- с монтажной петлей;
- 1 сквозное отверстие Ø 13 мм;
- 2 сквозных отверстия Ø 11 мм;
- возможно использование крепежной клеммы для круглого проводника, например, тип 5001 DIN-FT;
- применяется, например, для заземления антенн или распределительных щитов строительного объекта.

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5003024
Тип	213 2000 DIN
Обозначение 1	Крестовой заземлитель
Обозначение 2	с планкой с зажимами
Производитель	OBO
Размер	2000mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	488,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	10,3089 кг CO ₂ e / 1 шт.


Технический паспорт

Профильный стержень заземления с соединительной накладкой

Артикульный номер: 5003024



Размеры



Длина	2 000 мм
Размер L	2 000 мм

Технические характеристики

Исполнение	с соединительной накладкой
Вид профиля	Крестовина
Вид соединения	Прочее