

Технический паспорт

Профильный стержень заземления со стальной полосой

Артикульный номер: 5003288



- со стальной полосой 2 м FL 30 x 3,5;
- с 2 сквозными отверстиями Ø 11 мм;
- применяется, например, для заземления антенн или распределительных щитов строительного объекта.

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5003288
Обозначение 1	Крестовой заземлитель
Обозначение 2	с "флажком" из листовой стали
Производитель	OBO
Размер	2000mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	651,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Профильный стержень заземления со стальной
полосой

Артикульный номер: 5003288



Размеры



Длина	2 000 мм
Размер L	2 000 мм

Технические характеристики

Исполнение	с накладкой из стали
Вид профиля	Крестовина
Вид соединения	Прочее