Технический паспорт

Глубинный заземлитель V4A 20 мм

Артикульный номер: 5000858



- Система BP (Bundespost)
- Свинцовая вставка в монтажном отверстии улучшает контактные свойства
- С цапфой и отверстиями для монтажа насадок
- Соответствует требованиям VDE 0185-305 (IEC 62305) и DIN EN 62561-2
- Ток короткого замыкания Ik (50 Гц), время 1 с, температура макс. 300 °C: 4,5 кА (219 20 BP V4A)

A4 Нержавеющая сталь

Исходные данные


Артикульный номер	5000858
Тип	219 20 BP V4A
Обозначение 1	Стержень заземления
Производитель	OBO
Размер	1m
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	250 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	12,3875 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Глубинный заземлитель V4A 20 мм

Артикульный номер: 5000858

Размеры



Длина	1 000 мм
Размер L	1 000 мм

Технический паспорт

Глубинный заземлитель V4A 20 мм

Артикульный номер: 5000858

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Bauform Tiefenerder	BP
Токопроводящая способность	H1/150 кА
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C)	4,2 кА
Вид профиля	круглый Д=20 мм
Вид соединения	С выступом / просверленным отверстием