

Технический паспорт

Разделительный зажим, закрытый

Артикульный номер: 5335205



- для соединения круглых проводников Rd 8-10 со стержнями заземления Rd 16;
- с 2 шестигранными болтами из высококачественной нержавеющей стали (V2A);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



Zn

Литье из цинкового сплава под давлением

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	5335205
Тип	223 DIN ZN
Обозначение 1	Разделительная вставка
Производитель	OBO
Размер	8-10mmx16
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	12,406 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,606 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Разделительный зажим, закрытый

Артикульный номер: 5335205



Размеры



Технические характеристики

Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 16
Посадка	Rd 8-10/16 мм
биметаллический соединитель	нет
Промежуточная пластина	нет