


Технический паспорт

Разделительный зажим, открытый

Артикульный номер: 5335167



- с 2 шестигранными болтами из нержавеющей стали (VA);
- корпус из омедненного литого цинка.



Zn

Литье из цинкового сплава под давлением

Cu

омедненный

Исходные данные

Артикульный номер	5335167
Тип	223 O DIN MS
Обозначение 1	Разделительная вставка
Обозначение 2	открытая
Производитель	OBO
Размер	8-10mmx16
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	омедненный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	14,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1186 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Разделительный зажим, открытый

Артикульный номер: 5335167



Размеры



Технические характеристики

Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 16
Посадка	Rd 8-10/16 мм
биметаллический соединитель	нет
Промежуточная пластина	нет